

# Askbacksvagn

**För att underlätta hanteringen av askbacken har Mitab utvecklat en vagn för hantering av askbacken. Med vagnen behöver inte askbacken bäras.**



Vagnen är tillverkad av rostfria rör.


Vagnen har plats för den tomma back som skall sättas in i ugnen samt för den back som skall hämtas i ugnen.

Nedre hållaren förs fram till hämtposition med spaken vid handtaget och förs sedan åter till transportläge.

Främre delen av lyftbalken är utformad så att man kör fram dem helt mot askbacken i ugnen och trycker på "askback ned" på touchpanelen. Askbacken fångas då upp av vagnen. Askbacken dras in till transportposition och transporteras till svalskåpet.



Hanteringen förutsätter att det finns svalskåp som är anpassat till att kunna köra in askvagn med den varma askbacken. Svalskåpet rymmer två askbackar ovan vagnen.



**Teknik för inre och yttre miljö**

MITAB i Forsbacka AB  
Björkebäcksvägen 7  
818 41 Forsbacka

Tfn. +46 26 300 70  
Fax +46 26 35 145

Hemsida [www.mitab.org](http://www.mitab.org)  
Mail [info@mitab.org](mailto:info@mitab.org)